

## 端末処理用



### 熱収縮チューブ

ロープ先端のほぐれを止める端末金具

ドライヤー等で熱を加えてください約35～45%収縮

熱収縮チューブの厚み 収縮前：0.5mm / 収縮後：1mm

材質：ポリオレフィン

| 品番    | 色 | JANコード        | 商品名     | 規格サイズ                          | 商品サイズ |     |    | (単位) | c/s<br>入数 |
|-------|---|---------------|---------|--------------------------------|-------|-----|----|------|-----------|
|       |   |               |         |                                | 幅     | 高さ  | 奥行 |      |           |
| GC-01 |   | 4903599012903 | 熱収縮チューブ | φ20～25mm用<br>(D：30mm×L：5cm×2本) | 60    | 120 | 30 | mm   | 20        |

|       |  |               |         |                                                       |    |     |    |    |    |
|-------|--|---------------|---------|-------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| GC-02 |  | 4903599012910 | 熱収縮チューブ | φ 1 2 ~ 1 6 mm用<br>( D : 2 0 mm × L :<br>6 cm × 2 本 ) | 60 | 120 | 30 | mm | 20 |
| GC-03 |  | 4903599012927 | 熱収縮チューブ | φ 6 ~ 9 mm用 ( D<br>: 1 0 mm × L : 6 cm<br>× 2 本 )     | 60 | 120 | 30 | mm | 20 |
| GC-04 |  | 4903599012934 | 熱収縮チューブ | φ 5 ~ 7 mm用 ( D<br>: 8 mm × L : 7.5<br>cm × 2 本 )     | 60 | 120 | 30 | mm | 20 |
| GC-05 |  | 4903599012941 | 熱収縮チューブ | φ 4 ~ 5 mm用 ( D<br>: 6 mm × L : 7.5<br>cm × 2 本 )     | 60 | 120 | 30 | mm | 20 |
| GC-06 |  | 4903599012958 | 熱収縮チューブ | φ 2 ~ 3 mm用 ( D<br>: 4 mm × L : 7.5<br>cm × 2 本 )     | 60 | 120 | 30 | mm | 20 |